

Garant**RCG. Vyměnitelná břitová destička na střední obrábění 30 kusů, HU730-1,
Velikost: 0602****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3819 0602
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RCGT 0602
Povlak	bez povlaku
Hlavní způsob použití	N
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,5 mm
Obsah	260620 HU7310-1
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HU730-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3819 0602