

Garant**RCG. Vyměnitelná břitová destička na střední obrábění 50 ks, HU730-1,
Velikost: 0803****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3820 0803
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2 mm
Obsah	260630 HU7310-1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RCGT 0803
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Počet kusů	50
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Povlak	bez povlaku
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Hlavní způsob použití	N

Technický list

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Tolerance	G
Řezný materiál	HU730-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3820 0803