

Garant

Vyměnitelná břitová destička SCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7035-2, Velikost: 120408



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2835 120408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120408
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Obsah	260766 HB7035-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 290 mm/min
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	4,25 mm
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2835 120408