

Garant**Vyměnitelná břitová destička DCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7140-2,
Velikost: 070204****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3522 070204
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Obsah	260452 HB7140-2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Tolerance	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 mm/min

Technický list

Hloubka řezu $a_{p\ max}$	1,75 mm
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3522 070204