

**Garant****Vyměnitelná břitová destička SCGT na střední obrábění 50 ks, HB7310,  
Velikost: 120404****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG3824 120404 |
| GTIN           | 4067263098287 |
| Třída artiklu  | GGN           |

**Technický popis**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Obsah                                | 260765 HB7310     |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 350 - 600 mm/min  |
| Počet výměn/řezání                   | 4                 |
| Počet kusů                           | 50                |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SCGT 120404       |
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,1 - 4 mm        |
| Hloubka řezu $a_{p \min}$            | 0,25 mm           |
| Posuv $f$                            | 0,05 - 0,5 mm/ot, |
| Rohový radius                        | 0,4 mm            |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | dokončování       |
| Hloubka řezu $a_{p \max}$            | 4,25 mm           |
| Hlavní způsob použití                | N                 |
| Řezný materiál                       | TK                |

## Technický list

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Tolerance      | G                                               |
| Řezný materiál | HB7310                                          |
| Podmínky řezu  | kontinuální                                     |
| Lamač třísek   | AM                                              |
| Druh produktu  | Vyměnitelná břitová<br>destička pro soustružení |

### Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3824 120404