

Garant**Vyměnitelná břitová destička DCMT na střední obrábění 50 ks, HB7120-1,
Velikost: 11T308****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3523 11T308
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,75 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Obsah	260464 HB7120-1
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Počet kusů	50
Tolerance	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 mm/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308

Technický list

Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Řezný materiál	TK
Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3523 11T308