

Garant**Vyměnitelná břitová destička KNUX na střední obrábění 50 ks, HB7130-2,
Velikost: 160405L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2937 160405L
GTIN	4067263094500
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Obsah	251032 HB7130-2
Rohový rádius	0,5 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 mm/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	KNUX 160405L
Hlavní způsob použití	M
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,35 mm
Povlak	S povlakem
Počet kusů	50
Řezný materiál	TK

Technický list

Hloubka řezu $a_{p \max}$	4 mm
Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2937 160405L