

Garant**Vyměnitelná břitová destička KNUX na střední obrábění 50 ks, HB7130-2,
Velikost: 160410L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2937 160410L
GTIN	4067263094548
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Povlak	S povlakem
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,65 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4 mm
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový radius	1 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Počet kusů	50
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	KNUX 160410L
Hlavní způsob použití	M
Počet výměn/řezání	2

Technický list

Obsah	251038 HB7130-2
Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2937 160410L