

Garant**Vyměnitelná břitová destička KNUX na střední obrábění 50 ks, HB7130-2,
Velikost: 160410R****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2937 160410R
GTIN	4067263094524
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Obsah	251036 HB7130-2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	1 mm
Počet kusů	50
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 mm/min
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	4 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	KNUX 160410R
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,65 mm
Povlak	S povlakem

Technický list

Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2937 160410R