

**Cenově výhodné balení – upichovací/zapichovací a drážkovací otočná destička, plný poloměr, 50 ks, HBG25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2729 3
GTIN	4067263096795
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet kusů	50
Šířka zápichu w	3 mm
Posuv f	0,07 - 0,2 mm/ot,
Tolerance šířky zápichu w	± 0,04 mm
Řezný materiál	TK
Obsah	278036 3
Rozsah použití	Axiální vnější zapichování
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	HBG25
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P

Technický list

Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	80 m/min	M
GG(G)	vhodný	140 m/min	K
Uni	vhodný		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2729 3