

Garant**Vyměnitelná břitová destička DCMT na střední obrábění 50 ks, HB7140-2,
Velikost: 11T304****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3525 11T304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T304
Hlavní způsob použití	M
Tolerance	M
Počet kusů	50
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Povlak	S povlakem
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Obsah	260462 HB7140-2

Technický list

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 mm/min
Řezný materiál	TK
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3525 11T304