

Garant**Vyměnitelná břitová destička SNMG na střední obrábění 30 kusů, HB7120-1,
Velikost: 120404****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2944 120404
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	8
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	4.25 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový radius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120404
Obsah	251222 HB7120-1
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 mm/min
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2944 120404