

Garant

**Vyměnitelná břitová destička SNMG na střední obrábění 50 ks, HB7120-1,
Velikost: 120404**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2947 120404
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Obsah	251222 HB7120-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 mm/min
Hlavní způsob použití	M
Počet kusů	50
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120404
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	8
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4.25 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,

Technický list

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2947 120404