

Garant

Vyměnitelná břitová destička TCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7035-2, Velikost: 110202



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2847 110202
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Počet výměn/řezání	3
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 110202
Obsah	260980 HB7035-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 290 mm/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Rohový radius	0,2 mm
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2847 110202