

Garant**Vyměnitelná břitová destička TCMT na střední obrábění 50 ks, HB7010-2,
Velikost: 110204****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2848 110204
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Obsah	260982 HB7010-2
Počet výměn/řezání	3
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Rohový radius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,75 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 110204
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 mm/min
Počet kusů	50

Technický list

Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2848 110204