

Garant**Vyměnitelná břitová destička VCGT na střední obrábění 30 kusů, HU7310,
Velikost: 160404****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3835 160404
GTIN	4067263098638
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezný materiál	TK
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 160404
Tolerance	G
Obsah	261458 HU7310
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Povlak	bez povlaku
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Rohový radius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Hlavní způsob použití	N

Technický list

Počet kusů	30
Řezný materiál	HU7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3835 160404