

Garant**Vyměnitelná břitová destička SNMG na hrubování 30 kusů, HB7130-2,
Velikost: 120408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2950 120408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Posuv f	0,2 - 0,55 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	1,5 - 7 mm
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	4.25 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 mm/min
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Počet výměn/řezání	8
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120404
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový radius	0,8 mm
Obsah	251324 HB7130-2
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2950 120408