

Garant**Vyměnitelná břitová destička SNMG na hrubování 30 kusů, HB7130-2,
Velikost: 150612****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2950 150612
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	8
Posuv f	0,2 - 0,55 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 mm/min
Obsah	251330 HB7130-2
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,8 mm
Rohový radius	1,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	1,5 - 7 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 150612
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \max}$	5.25 mm
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2950 150612