

Garant

Vyměnitelná břitová destička SCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7140-2, Velikost: 09T308



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3533 09T308
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	4
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 mm/min
Obsah	260744 HB7140-2
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T308
Rohový radius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Povlak	S povlakem

Technický list

Počet kusů	50
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	3,25 mm
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3533 09T308