

Garant

**Vyměnitelná břitová destička SCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7140-2,
Velikost: 120404**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3533 120404
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	4
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Povlak	S povlakem
Hlavní způsob použití	M
Počet kusů	50
Rohový radius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Řezný materiál	TK

Technický list

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120404
Obsah	260748 HB7140-2
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3533 120404