

Garant

Vyměnitelná břitová destička SCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7120-1, Velikost: 09T308



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3534 09T308
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Hlavní způsob použití	M
Obsah	260763 HB7120-1
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 mm/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T308
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Tolerance	M

Technický list

Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3534 09T308