

Garant**Vyměnitelná břitová destička TNMG na dokončovací práce 30 kusů,
HB7120-1, Velikost: 160404****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2952 160404
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4 mm
Obsah	251432 HB7120-1
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	6
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 290 mm/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2952 160404