

Garant**Vyměnitelná břitová destička VCGT na střední obrábění 50 ks, HB7310,
Velikost: 110302****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3838 110302
GTIN	4067263098683
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet kusů	50
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 160408
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	N
Obsah	261453 HB7310
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Počet výměn/řezání	2
Rohový radius	0,2 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm

Technický list

Tolerance	G
Řezný materiál	HB7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3838 110302