

Garant**Vyměnitelná břitová destička VNMG na dokončovací práce 30 kusů,
HB7140-2, Velikost: 160408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2966 160408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Obsah	251734 HB7140-2
Povlak	S povlakem
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový radius	0,8 mm
Počet kusů	30
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160408
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2.5 mm
Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm

Technický list

Posuv f	0,05 - 0,4 mm/ot,
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2966 160408