

**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička CNMG na dokončovací práce, 30 ks, HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3900 09T304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T304
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Povlak	TiCN
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 330 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Obsah	250090 HBT020
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Hlavní způsob použití	P
Rohový radius	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	4
Počet kusů	30
Řezný materiál	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PF

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3900 09T304