



Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička CNMG na střední obrábění, 30 ks, HBT020



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3902 09T304
GTIN	4067263092476
Třída artiklu	GGN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T304
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,8 - 5 mm
Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 mm/min
Rohový radius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	3,25 mm
Obsah	250188 HBT020
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Povlak	TiCN
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3902 09T304