

Garant

Vyměnitelná břitová destička VNMG na dokončovací práce 50 ks, HB7140-2, Velikost: 160408



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2969 160408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Obsah	251734 HB7140-2
Počet kusů	50
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2.5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160408
Posuv f	0,05 - 0,4 mm/ot,
Povlak	S povlakem
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 mm/min

Technický list

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2969 160408