

Garant**Vyměnitelná břitová destička VBMT na dokončovací práce 50 ks, HB7020-2,
Velikost: 160408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2856 160408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160408
Řezný materiál	TK
Obsah	261154 HB7020-2
Počet kusů	50
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 400 mm/min
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm

Technický list

Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2856 160408