

Garant**Vyměnitelná břitová destička VBMT na střední obrábění 30 kusů, HB7010-2,
Velikost: 160404****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2858 160404
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Rohový radius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 mm/min
Obsah	261232 HB7010-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160404
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2858 160404