

Garant**Vyměnitelná břitová destička VBMT na střední obrábění 50 ks, HB7010-2,
Velikost: 110304****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2861 110304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 mm/min
Obsah	261224 HB7010-2
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110304
Hloubka řezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,

Technický list

Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2861 110304