

Garant

Vyměnitelná břitová destička VCMT na dokončovací práce 30 kusů, HB7010-2, Velikost: 110302



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2864 110302
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 110302
Hloubka řezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 mm/min
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Obsah	261364 HB7010-2
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,2 mm

Technický list

Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2864 110302