

Garant**Vyměnitelná břitová destička WNMG na dokončovací práce 30 kusů,
HB7120-1, Velikost: 060408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2976 060408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Obsah	251954 HB7120-1
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 290 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2 mm
Počet výměn/řezání	6
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060408
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2976 060408