

Garant

Vyměnitelná břitová destička TCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7140-2, Velikost: 110202



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3545 110202
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,75 mm
Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 mm/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Počet výměn/řezání	3
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 110202
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,15 mm
Hlavní způsob použití	M
Obsah	260950 HB7140-2
Povlak	S povlakem

Technický list

Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3545 110202