

Garant**Vyměnitelná břitová destička TCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7140-2,
Velikost: 110208****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3545 110208
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Počet kusů	50
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Obsah	260954 HB7140-2
Rohový rádius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	3
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 110208
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 mm/min
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Povlak	S povlakem

Technický list

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3545 110208