

Garant**VBGT 110301, Typ: HU7310**

Údaje o objednavce

Artikové číslo	261220 HU7310
GTIN	4045197696205
Třída artiklu	21G

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	AM
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,1 mm
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Hlavní způsob použití	N
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 m/min
Typ	HU7310
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Povlak	bez povlaku

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBGT 110301
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení