

Garant**Soustružnický držák eco, pravý, Šířka stopky b: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273845 25
GTIN	4045197517449
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Systémový soustružnický držák GARANT eco s vnitřním přívodem chladicího média ke břitě.

Vhodné pro:

Držáky destiček č. 273881 a 273891.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Upozornění:

Přívod chladicí kapaliny možný pouze ve spojení se systémovým upnutím GARANT eco č. **317900 – 319886** a s držáky břitů GARANT č. **273880 – 273891**. V závislosti na upínacích podmínkách a materiálu snižte technologické hodnoty o 30 až 50 %.

Vnitřní chlazení: ano

Délka hlavy L₁: 20,5 mm

Celková délka L: 109 mm

Šroub: 279815 9

Technický popis

Délka hlavy L ₁	20,5 mm
Šroub	279815 9
Šířka stopky b	25 mm
Celková délka L	109 mm
Řada	Eco

Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Držák

Příslušenství

Upínací šroub	279910
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepce Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Upínací šroub Typ 9	279815 9
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20