

Mahr

## Cenově výhodné balení digitální posuvné měřítka s velkým displejem a hranatým hloubkoměrem, rozsah měření 150 mm, rozlišení 0,01 mm



### Údaje o objednávce

|                |          |
|----------------|----------|
| Artikové číslo | 404103 3 |
| GTIN           |          |
| Třída artiklu  | 43A      |

### Popis

#### Provedení:

Dobře čitelný, kontrastní LCD displej s 11 mm velkými číslicemi. Moderní, energeticky efektivní měřicí systém, provozní doba cca 3 roky. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Lapované vodící dráhy, měřicí plochy jsou nejjemněji lapované. S rohovým hloubkoměrem.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032 pro každé posuvné měřítko. 3x posuvné měřítko č. 412717 vel. 150.

### Technický popis

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Rozlišení                 | 0,01 mm            |
| Hloubkoměr je k dispozici | ano                |
| Zdroj energie             | Provoz s bateriemi |
| Kalibrování               | A1                 |
| Norma                     | ISO 13385          |
| Výška číslic LCD displeje | 11 mm              |

## Technický list

|                                          |                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hloubkoměr                               | rohový 3,7×1,3                                                                                             |
| Zajištění hodnot měření                  | Systém MAHR Reference-Lock                                                                                 |
| Odečet                                   | 0,0005 palec                                                                                               |
| Odchylka měření E MPE                    | ±0,03 mm                                                                                                   |
| Rozsah měření                            | 0 - 150 mm                                                                                                 |
| Provozní doba                            | cca 3 roky                                                                                                 |
| Přepínatelné rozlišení                   | mm / palce                                                                                                 |
| Počet obsažených baterií                 | 3                                                                                                          |
| Délka měřicí čelisti                     | 40 mm                                                                                                      |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032                                                                                              |
| Měřicí technika                          | digitální                                                                                                  |
| Materiál                                 | ušlechtilá ocel, INOX                                                                                      |
| Všechny díly                             | kalené                                                                                                     |
| Obal                                     | stabilní box                                                                                               |
| Druh produktu                            | Univerzální posuvné měřítko                                                                                |
| USP1                                     | Digitální posuvné měřítko s velkým displejem a hranatým hloubkoměrem, rozsah měření 150 mm, odečet 0,01 mm |

### Vhodné produkty

No Shop URL available for: 404103 3