

**VBMT 160404, Typ: CA6525****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 261182 CA6525 |
| GTIN | 4960664492350 |
| Třída artiklu | 25E |

Popis

VBMT 160404 CA6525 Druh: CA6525
Lamač třísek: HQ
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mm
Posuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 140 m/min

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Hlavní způsob použití | M |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 2 mm |
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 50 - 140 m/min |
| Lamač třísek | HQ |
| Posuv f | 0,05 - 0,25 mm/ot, |
| Druh | CA6525 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Přiřazení dokončování/hrubování | dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | VBMT 160404 |
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |