

Garant**Soustružnický držák eco, levý, Šířka stopky b: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273846 16
GTIN	4045197517463
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Systémový soustružnický držák GARANT eco s vnitřním přívodem chladicího média ke břitě.

Vhodné pro:

Držáky destiček č. 273880 a 273890.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Upozornění:

Přívod chladicí kapaliny možný pouze ve spojení se systémovým upnutím GARANT eco č. **317900 – 319886** a s držáky břitů GARANT č. **273880 – 273891**. V závislosti na upínacích podmínkách a materiálu snižte technologické hodnoty o 30 až 50 %.

Vnitřní chlazení: ano

Délka hlavy L₁: 20,5 mm

Celková délka L: 79 mm

Šroub: 279815 9

Technický popis

Šroub	279815 9
Délka hlavy L ₁	20,5 mm
Šířka stopky b	16 mm
Celková délka L	79 mm
Řada	Eco

Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Držák

Příslušenství

Upínací šroub	279910
Upínací šroub Typ 9	279815 9
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepěle Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20