

bimos

ESD-pracovní otočná židle TEXON, látkové polstrování, s kolečky, nízká, Barva sedáku: ESD



Údaje o objednávce

Artikové číslo	972711 ESD
GTIN	4099883003884
Třída artiklu	96J

Popis

Provedení:

Pracovní otočná židle TEXON se systémem výměnného polstrování. Prvky polstrování se jednoduše zavěsí a upevní kliknutím. Zapouzdřený mechanismus díky Clean Cover; uzavřené, hladké plochy. Křížová podnož z hliníku, antracit. S ergonomickými možnostmi nastavení: Nastavení výšky sedadla, technologie auto-motion (opěradlo a sedák se pohybují synchronizovaně s tělem), flex-back (opěradlo lze uzamknout ve třech různých polohách), ochrana proti otřesům (po uvolnění aretace se opěradlo nemůže nechtěně posunout dopředu). Ergonomicky tvarované opěradlo. Sedák s integrovanou bederní opěrkou a zaoblenou přední hranou.

Měkká, brzděná dvojitá bezpečnostní kolečka závislá na zatížení pro tvrdé podlahy.

Sedák a opěradlo z látkového polstrování. Čalounění je prodyšné, má mimořádně měkký povrch, je mimořádně pružné a lze jej čistit běžnými čistícími prostředky na polstrování. Celkový odvod napříč komponentami.

Norma:

EN 61340-5-1

Technický popis

Technický list

Hmotnost	18 kg
Provedení koleček	Bezpečnostní dvojitá kolečka pro tvrdé podlahy
Nosnost	150 kg
Série	TEXON
Synchronní mechanika	ano
Provedení	S kolečky
Hloubka sedáku	455 mm
Výška opěradla	625 mm
Podnož provedení	Sada válečků
Norma	EN 61340-5-1
Materiál plochy sedáku	Látka
Barva materiálu sedáku	Černá
Šířka sedáku	480 mm
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina
Druh výškového nastavení	Páka pro nastavení výšky
Nosnost židle	150 kg
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Rozsah výškového nastavení	450 - 620 mm
Druh produktu	ESD-pracovní otočná židle