

bimos

ESD-pracovní otočná židle TEXON, Supertec, s kolečky, nízká, Barva sedáku: ESD



Údaje o objednávce

Artikové číslo	972715 ESD
GTIN	4099883003952
Třída artiklu	96J

Popis

Provedení:

Pracovní otočná židle TEXON se systémem výměnného polstrování. Prvky polstrování se jednoduše zavěsí a upevní kliknutím. Zapouzdřený mechanismus díky Clean Cover; uzavřené, hladké plochy. Křížová podnož z hliníku, antracit. S ergonomickými možnostmi nastavení: Nastavení výšky sedadla, technologie auto-motion (opěradlo a sedák se pohybují synchronizovaně s tělem), flex-back (opěradlo lze uzamknout ve třech různých polohách), ochrana proti otřesům (po uvolnění aretace se opěradlo nemůže nechtěně posunout dopředu). Ergonomicky tvarované opěradlo. Sedák s integrovanou bederní opěrkou a zaoblenou přední hranou.

Měkká, brzděná dvojitá bezpečnostní kolečka závislá na zatížení pro tvrdé podlahy.

Sedák a opěradlo z materiálu Supertec. Supertec je pohodlný, měkký, prodyšný a také extrémně odolný, odolný proti proříznutí, dobře se čistí a neklouže. Díky svému mikropancéřování nabízí výhody látky a integrální pěny. Celkový odvod napříč komponentami.

Norma:

DIN 61340-5-1

Technický popis

Technický list

Série	TEXON
Nosnost	150 kg
Synchronní mechanika	ano
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina
Hmotnost	18 kg
Druh výškového nastavení	Páka pro nastavení výšky
Šířka sedáku	480 mm
Podnož provedení	Sada válečků
Provedení koleček	Bezpečnostní dvojité kolečka pro tvrdé podlahy
Výška opěradla	625 mm
Materiál plochy sedáku	Supertec
Norma	DIN 61340-5-1
Hloubka sedáku	455 mm
Provedení	S kolečky
Barva materiál sedáku	Černá
Nosnost židle	150 kg
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Rozsah výškového nastavení	450 - 620 mm
Druh produktu	ESD-pracovní otočná židle