

Garant**VB.T 160404, Typ: HU7310**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261232 HU7310
GTIN	4045197696250
Třída artiklu	21G

Popis

VB.T 160404 HU7310 Typ: HU7310

Lamač třísek: AM

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 4 mmPosuv f : 0,05 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 350 - 600 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Hlavní způsob použití	N

Rohový rádius	0,4 mm
Typ	HU7310
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBGT 160404
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení