

Garant**VB.T 160404, Typ: HB7310**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	261232 HB7310
GTIN	4045197696267
Třída artiklu	21G

Popis

VB.T 160404 HB7310 Druh: HB7310

Lamač třísek: AM

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 4 mmPosuv f : 0,05 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 350 - 600 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	N
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	AM
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm

Druh	HB7310
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VBGT 160404
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení