


**Garant****Držák destiček eco konkávní pro čelní zapichování, pravý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 43/60mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273890 43/60
GTIN	4045197516640
Třída artiklu	21W

**Popis****Použití:**

Ve spojení s upínacími držáky GARANT eco č. **273840 – 273851**.

**Pozor:**

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

**Upozornění:**

$D_1$  = minimální Ø ro 1. zápich /  $D_2$  = maximální Ø ro 1. zápich.

Vnitřní chlazení: ano

Šířka zápichu w: 3 mm

Maximální hloubka řezu  $t_{max}$ : 13 mm

Upínací šroub: 279815 9

**Technický popis**

Minimální Ø 1. zápichu $D_1$	43 mm
Maximální hloubka řezu $t_{max}$	13 mm
Maximální Ø 1. zápichu $D_2$	60 mm
Řada	Eco
Upínací šroub	279815 9

Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Šířka zápichu w	3 mm
Druh produktu	Nožové držáky

---

### Příslušenství

Upínací šroub	279910
Upínací šroub Typ 9	279815 9