

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261309 20/11
GTIN	4045197655936
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	SVHCR/L 2020K11
Velikost stopky	20 mm
Funkční šířka L ₄	25 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Délka hlavy L ₁	17 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500