

Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 16/11 mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261313 16/11
GTIN	4045197653864
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost stopky	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
ISO kód držáku	SVJCR/L 1616H11
Funkční šířka L ₄	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Délka hlavy L ₁	21,5 mm
Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500