

**Garant****VB.T 160408, Typ: HU7310**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261234 HU7310
GTIN	4045197696274
Třída artiklu	21G

## Popis

VB.T 160408 HU7310 Typ: HU7310

Lamač třísek: AM

Tolerance: G

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,1 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 350 - 600 m/min

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	350 - 600 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 4 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	N
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,

Lamač třísek	AM
Typ	HU7310
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBGT 160408
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení