


Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261313 20/11
GTIN	4045197653871
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L ₁	24 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Funkční šířka L ₄	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Velikost stopky	20 mm
Velikost destiček	11 mm
ISO kód držáku	SVJCR/L 2020K11
Celková délka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500