

Garant**Destička s plným profilem 60° vnější pravá, HB7020, Stoupání: 3,5mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270712 3,5
GTIN	4045197369543
Třída artiklu	21J

Popis

Provedení:**Destička s plným profilem 60°** pro vnější závit dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6g.

Technický popis

Řezný materiál	TK
Stoupání závitu	3,5 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní / vnější použití	vnější
Profil vyměnitelné břitové destičky	Plný profil
Typ	HB7020
Toleranční třída	DIN 13 6g
Druh závitu	M
Druh závitu	MF
Druh závitu	M-LH

Druh závitu	MF-LH
Vrcholový úhel	60 stupeň
Tloušťka	4,76 mm
Velikost destičky L	22 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	200 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	180 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	160 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	70 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	S
GG(G)	vhodný	120 m/min	K
CuZn	omezené použití	120 m/min	N
kontinuální	omezené použití		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		