

Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 12/11mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261308 12/11
GTIN	4045197655882
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost stopky	12 mm
Délka hlavy L ₁	13 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
ISO kód držáku	SVHCR/L 1212F11
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Funkční šířka L ₄	16 mm
Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	80 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500